

**(en) Electric current! Danger to life!**  
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

**(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**  
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

**(fr) Tension électrique dangereuse !**  
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

**(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**  
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

**(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!**  
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

**(zh) 触电危险!**  
只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

**(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!**  
Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

**(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!**  
Uitsluitend deskundigen in elektriciteit en elektrotechnisch geïnstrueerde personen is het toegestaan, de navolgend beschreven werkzaamheden uit te voeren.

**(da) Livsfare på grund af elektrisk strøm!**  
Kun uddannede el-installatører og personer der er instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, må udføre de nedenfor anførte arbejder.

**(el) Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**  
Οι εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους και ηλεκτροτεχνίτες.

**(pt) Perigo de vida devido a corrente eléctrica!**  
Apenas electricistas e pessoas com formação electotécnica podem executar os trabalhos que a seguir se descrevem.

**(sv) Livsfara genom elektrisk ström!**  
Endast utbildade elektriker och personer som undervisats i elektroteknik får utföra de arbeten som beskrivs nedan.

**(fi) Hengenvaarallinen jännite!**  
Vain pätevät sähköasentajat ja opastusta saaneet henkilöt saavat suorittaa seuraavat työt.

**(cs) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**  
Niže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.

**(et) Eluohutlik! Elektrilöögiht!**  
Järgnevalt kirjeldatud töid tohib teostada ainult elektriala spetsialist või elektrotehnilise instrueerimise läbinud personal.

**(hu) Életveszély az elektromos áram révén!**  
Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikában képzett személyek végezhetik el a következőkben leírt munkákat.

**(lv) Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**  
Tālāk aprakstītos darbus drīkst veikt tikai elektrospeciālisti un darbam ar elektrotehniskām iekārtām instruētās personas!

**(lt) Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**  
Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali atlikti žemiau aprašytus darbus.

**(pl) Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiedzialnie poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

**(sl) Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!**

Spodaj opisana dela smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki in elektrotehnično poučene osebe.

**(sk) Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**


Práce, ktoré sú nižšie opísané, smú vykonávať iba elektroodborníci a osoby s elektrotechnickým vzdelaním.

**(bg) Опасност за живота от електрически ток!**  
Операциите, описани в следващите раздели, могат да се извършват само от специалисти-електротехници и инструктиран електротехнически персонал.

**(ro) Atenție! Pericol electric!**


Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat și de persoane cu cunoștințe profunde în electrotehnică.

DILM...-XS1    DILM...-XP1    XTCEXSDB...    XTCEXPLK...  
DILM...-XKB-S    DILM...-XKU-S    XTCEXTFB...    XTCEXTLA...  
DILM...-XMV    DILM...-XHB    XTCEXML...    XTCEXTS...




DILM...-XS1  
XTCEXSDB...

DILM185...  
DILM225...  
DILM250...  
DILM300...  
DILM400...  
DILM500...  
DILM570...  
DILM400-XHBS1  
XTCE185L...  
XTCE185H...  
XTCE225L...  
XTCE250L...  
XTCE300L...  
XTCE300M...  
XTCE400M...  
XTCE500M...  
XTCE570M...  
XTCEXTS400SD




DILM185-XP1    XTCEXPLK185  
DILM...-XKB-S    XTCEXTFB...  
DILM...-XKU-S    XTCEXTLA...



	1 (2) x 0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
	1 (2) x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 (2) x 18 - 14

## DILM185-XP1 XTCEXPLKL185


DILM185...  
DILM185A...  
XTCE185L...  
XTCE185H...



	IV	1 x (6 x 16 x 0.8)
	III	2 x (20 x 32 x 0.5)
mm	IV	2 x (11 x 21 x 01)
Nm		6
lb-in		53.1


## DILM...-XKB-S XTCEXTFB

DILM500...  
DILM570...  
DILM580...  
DILM650...  
DILM750...  
DILM820...




<b>DILM500</b>	<b>XTCE500M...</b>	<b>a = 0 mm (0")</b>
<b>DILM570</b>	<b>XTCE570M...</b>	<b>V0DIL XTMXCXN</b>
DILM580	XTCE580N...	a = 10 mm (0.4")
DILM650	XTCE650N...	V10/15DIL
DILM750	XTCE750N...	
DILM820	XTCE820N...	

XTCE500M...  
XTCE570M...  
XTCE580N...  
XTCE650N...  
XTCE750N...  
XTCE820N...



	<b>DILM570-XKB-S XTCEXTFB570</b>		<b>DILM820-XKB-S XTCEXTFB820</b>	
	DILM500	XTCE500M...	DILM580	XTCE580N...
	DILM570	XTCE570M...	DILM650	XTCE650N...
			DILM750	XTCE750N...
			DILM820	XTCE820N...
	IV	1 x (6 x 16 x 0.8)	IV	1 x (6 x 16 x 0.8)
	III	2 x (20 x 32 x 0.5)	III	2 x (10 x 40 x 1)
mm	IV	2 x (11 x 21 x 1)	IV	2 x (20 x 40 x 0.5)
	IV	1 x (0.24 x 0.63 x 0.03)	IV	1 x (0.24 x 0.63 x 0.03)
	III	2 x (0.8 x 1.26 x 0.02)	III	2 x (0.4 x 1.57 x 0.04)
inch	IV	2 x (0.43 x 0.83 x 0.04)	IV	2 x (0.8 x 1.57 x 0.02)
Nm		6		6
lb-in		53.1		53.1

## DILM820-XKB-S XTCEXTFB820





12/11 IL03406009Z

**DILM400-XKU-S  
XTCEXTLA400**

DILM185...  
DILM225...  
DILM250...  
DILM300A...  
DILM300...  
DILM400...

XTCE185L...  
XTCE225L...  
XTCE250L...  
XTCE300L...  
XTCE300M...  
XTCE400M...

~~DILM185A XTCE185H...~~  
~~DILM225A XTCE225H...~~





**DILM400-XKU-S  
XTCEXTLA400**

	a	120 - 300
	a + b	70 - 240
	a	95 - 240
	a + b	70 - 185
	a	≅ 1 x (10 x 16 x 0.8)
	a + b	≅ 2 x (20 x 24 x 0.5)
mm	a + b	≅ 2 x (11 x 21 x 1)
	a	≅ 1 x (0.4 x 0.63 x 0.03)
	a + b	≅ 2 x (0.8 x 0.94 x 0.02)
inch	a + b	≅ 2 x (0.43 x 0.83 x 0.04)
AWG	a	250 - 600 MCM
	a + b	2/0 - 500 MCM
Nm		20
lb-in		177

**DILM225A-XKU-S  
XTCEXTLA225A**


DILM185A...  
DILM225A...

XTCE185H...  
XTCE225H...



**DILM225A-XKU-S  
XTCEXTLA225A**


	a	16 - 185
	a + b	16 - 150
	a	16 - 150
	a + b	16 - 120
	a	≅ 1 x (3 x 9 x 0.8)
	a + b	≅ 2 x (10 x 16 x 0.8)
mm		
	a	≅ 1 x (0.12 x 0.53 x 0.03)
	a + b	≅ 2 x (0.4 x 0.63 x 0.03)
inch		
AWG	a	6 - 350 MCM
	a + b	6 - 350 MCM
Nm		14
lb-in		124




12/11 IL03406009Z

**DILM...XHB  
XTCEXTS**

- DILM185...
- DILM225...
- DILM250...
- DILM300...
- DILM400...
- DILM570...
- XTCE185L...
- XTCE225L...
- XTCE250L...
- XTCE300L...
- XTCE300M...
- XTCE400M...
- XTCE500M...





- DILM185A...
- DILM225A...
- DILM185H...
- DILM225H...



12/11 IL03406009Z




- DILM580...
- DILM650...
- DILM750...
- DILM820...
- DILM1000...
- XTCE580N...
- XTCE650N...
- XTCE750N...
- XTCE820N...
- XTCEC10N...




# DILM...-XMV XTCEXML...

DILM185... XTCE185...  
 DILM225... XTCE225...  
 DILM250... XTCE250...  
 DILM300... XTCE300...  
 DILM400... XTCE400...  
 DILM500... XTCE500...  
 DILM570... XTCE570...  
 DILM580... XTCE580...  
 DILM650... XTCE650...  
 DILM750... XTCE750...  
 DILM820... XTCE820...  
 DILM1000... XTCE1000...

DILM580...  
 DILM650...  
 DILM750...  
 DILM820...  
 DILM1000...  
 XTCE580N...  
 XTCE650N...  
 XTCE750N...  
 XTCE820N...  
 XTCEC10N...



## DILM820-XMV, XTCEXMLN



DILM580..., DILM650..., DILM750...,  
 DILM820..., DILM1000...,  
 XTCE580..., XTCE650..., XTCE750...,  
 XTCE820..., XTCE1000... ✓

## DILM500-XMV, XTCEXMLM

DILM...	DILM185A... DILM225A... XTCE185H... XTCE225H...	DILM185... DILM225... XTCE185L... XTCE225L...	DILM250... DILM300... XTCE250... XTCE300...	DILM400... DILM500... DILM570... XTCE400... XTCE500... XTCE570...
DILM185A...				
DILM225A...	✓	✓ *	✓ *	✓ *
XTCE185H...				
XTCE225H...				
DILM185...				
DILM225...	✓ *	✓	✓	✓
XTCE185L...				
XTCE225L...				
DILM250...				
DILM300...	✓ *	✓	✓	✓
XTCE250...				
XTCE300...				
DILM400...				
DILM500...				
DILM570...	✓ *	✓	✓	✓
XTCE400...				
XTCE500...				
XTCE570...				

